Tehnički list proizvoda
M54059010



M54059010

Ravni ugao, LF 40x60 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	60 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na	Prolazni poklopac

Arhitektura

Simetrično	Da