



LNH0080M6A

NH-Sicherungseinsatz NH0 690V aM 80A Kombimelder Griffflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	aM
-----------------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	NH0
-----------------	-----

Sicherungscharakteristik	aM
--------------------------	----

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

Bemessungsbetriebsspannung U _e	690 - 690 V
---	-------------

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom I _N	80 A
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein
----------	------

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Leistung

Leistungsabgabe bei I _N	4,10 W
------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	125 mm
------	--------

Breite	30 mm
--------	-------

Tiefe	61 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----