



WH37150200D



FLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Weiss
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Klemmbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 62.70 x 37.50 mm
Einbautiefe 12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja