



WH36625305C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: 2x T23 avec clapet IP21 Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast Thermoplastique
---------	------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	47 mm
------------	-------

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Profondeur des boîtes d'encastrement	30 mm
--------------------------------------	-------

Profondeur de montage	17 mm
-----------------------	-------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne de connexion
---------------------------	--------------------

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²
-----------------------	---------------------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
-------------------------------------	----------------------

Insert central rotatif	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
--	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Pré-équipé avec	Prise de courant
-----------------	------------------

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

Fiche technique du produit

WH36625305C

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

robusto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----