



KB163P

Kamm­schiene 1 polig mit Stift­anschluss 10mm² 63A 13 Module braun

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 1

Abmessungen

Länge 228 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 13

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja