



KB163P

**Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 13 Module braun**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 1

**Abmessungen**

Länge 228 mm

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub> 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U<sub>e</sub> 415 - 415 V

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm<sup>2</sup>

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

**Kapazität**

Anzahl Module 13

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja