




VQ12057011

Tampa encas. Quadr 244X244 24M Cinz 5mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	77 mm
Largura incorporada	244 mm
Comprimento para embutir	244 mm
Comprimento	263 mm
Largura	263 mm
Espessura do rebaixo do tapete	5 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

Condições de utilização

	5 kN
--	------

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

Condições de utilização

	3 kN
--	------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Texto

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011

Conexão

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	12

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

