



KXB35E1

### Borne de terre, 35mm<sup>2</sup>, connection à vis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 0 A |
|-------------------------|-----|

##### Puissance

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1 W |
|-----------------------------------|-----|

##### Dimensions

|         |          |
|---------|----------|
| Hauteur | 67.60 mm |
|---------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 63 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 16 mm |
|------------|-------|

##### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

##### Matière

|         |                |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
|---------|----------------|

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

##### Raccordement

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 10 - 35 mm <sup>2</sup> |
|---|-------------------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 10 - 50 mm <sup>2</sup> |
|---|-------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|