



KDN463BZ

Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 425 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 24

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja