




KDN463BZ

Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	425 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	24
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja