




LFS200306VERZ

Endstück aus Stahl zu Leitungsführungskanal LFS 20x30 verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 18 mm |
| Breite | 32 mm |

Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

Konnektivität

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klickbefestigung |
|------------|------------------|

Geeignet für

|             |  |
|-------------|--|
| LFS 20 x 30 |  |
|-------------|--|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

