



KDE04057011

**Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	51 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	261 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	5 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	E04
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Form**

Form	Rechteckig
------	------------

**Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	4

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätetische	2

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

# Produktdatenblatt

## KDE04057011

---

### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

### Abbildungen | Zeichnungen

