



KDE04057011

Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
Einbaubreite	247 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	161 mm
Breite	261 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	5 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	E04
---------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Nein
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)
------------------	---------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1.5 kN
--------------------------------------	--------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Form

Form	Rechteckig
------	------------

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	4

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

