



KDE04057011

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy

Właściwości techniczne

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	51 mm
Szerokość wbudowania	247 mm
Długość wbudowania	147 mm
Długość	161 mm
Szerokość	261 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	E04
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Nie
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Nie
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
----------	---------------

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Pokrywa uchylna
-------------	-----------------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Kształt

Kształt	Prostokątny
---------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Materiały

Kolor	Stalowy
Kod RAL	7011

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	4

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	4
Liczba skrzynek wyjściowych	2

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

