



FP52SW2

**Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 800x550x205**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Výška            | 800 mm |
| Šířka            | 550 mm |
| Hloubka          | 205 mm |
| Tloušťka bočnice | 1 mm   |

**Bezpečnost**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Stupeň krytí IP        | IP54          |
| Třída izolace          | Třída izolací |
| Mechanická odolnost IK | IK09          |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

**Instalace, montáž**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž                      | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Bílá              |
| Kód RAL  | 9010              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 5 |
|-----------------------|---|

**Materiál**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Počet zámků           | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 250 A |
|-----------------|-------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|