Fiche technique du produit
ED080



ED080

Capteur pour délesteurs ED192 à ED394

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur de l'ouverture	45 mm
Largeur de l'ouverture	31 mm

Courant électrique

Courant primaire assigné (Ipr)	90 A
Courant secondaire assigné (Isr)	15 A