



ED080

Capteur pour délesteurs ED192 à ED394

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

10 mm

Hauteur de l'ouverture

45 mm

Largeur de l'ouverture

31 mm

Courant électrique

Courant max au primaire

90 A

Courant Max au secondaire

15 A