



WH37150205D



FLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Klemmbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 62.70 x 37.50 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Mit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Wechselschalter S3 / Taster Wechsler

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja