



LNH2315M6A

Mespatroon NH2 315 A 690 V aM combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	aM
-------------------------	----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
Kenmerken zekering	aM

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning Ue	690 - 690 V
Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	315 A
-----------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	80 kA
---	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	23 W
----------------------------------	------

Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	49 mm
Diepte	62 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja