



R25669010

**T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

