




R25669010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	60 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - 90 °C
-----------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Illustrationer | teckningar

