



WH57820300C



kallysto pro à encastré complet: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|---------|
| Courant de sortie | 2400 mA |
| Courant assigné nominal | 13 A |

Tension

| | |
|-------------------|---------|
| Tension de sortie | 5 - 5 V |
|-------------------|---------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
| Code RAL | 9016 |
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur | 94 mm |
| Largeur | 94 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 45 mm |
| Profondeur de montage | 7 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Type de montage | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | USB |

Équipement

| | |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP21 |

Fonctions

| | |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel | Non |

Identification

| | |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A |
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|