



ZAL082

**Kabelverteilerschrank, Größe 2, leer, zweitürig, 845 x 1100 x 315 mm**

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	845 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

#### Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

#### Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

#### Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

#### Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

#### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------