



LAR02KR9005

Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannungsbereich >32mm tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen Ja

Mit Bodenbelagsaussparung Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Abmessungen

Einbaudurchmesser 122 mm

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Geeignet für Feuchtreinigung Nein

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Produktfarbe Tiefschwarz

RAL Nummer 9005

Farbe Tiefschwarz

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 0,5 kN

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP10

Stoßfestigkeit IK IK08

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

