



LAR02KR9005

Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele ronde koker

Technische karakteristieken

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
-------------------------------	----

Met uitsparing vloerbedekking	Nee
-------------------------------	-----

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
----------------	--------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
--------------------------------------	----

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
--	----

Geschikt voor natte reiniging	Nee
-------------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Productkleur	Diepzwart
--------------	-----------

RAL-kleur	9005
-----------	------

Kleur	Diepzwart
-------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	0,5 kN
--	--------

Veiligheid

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP10
--	------

Slagvastheid IK	IK08
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

