



TE360



IP20

Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus

ETS

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Architektur

Bussystem

KNX

Polart

3P+N

Konnektivität

Mit Bussystem Powernet

Nein

Anschlussart

Direktanschluss

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

100 A

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja