



TE360



Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Direktmessung 100A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Architektur

Bussystem KNX

Polart 3P+N

Konnektivität

Mit Bussystem Powernet Nein

Anschlussart Direktanschluss

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis 100 A

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja