



TE360



IP20

KNX KWh-meter 3-fasen, directe meting 100 A, 2 tarieven, KNX, 7m

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Uitvoering

Bussysteem	KNX
------------	-----

Pooltype	3P+N
----------	------

Aansluitmogelijkheden

Met Powernet-bussysteem	Nee
-------------------------	-----

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	100 A
----------------------------	-------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----