



TE360



**KNX kWh-meter 3-fasen, directe meting 100 A, 2 tarieven, KNX, 7m**

**Technische eigenschappen**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

**Uitvoering**

Bussysteem	KNX
------------	-----

Pooltype	3P+N
----------	------

**Aansluitmogelijkheden**

Met Powernet-bussysteem	Nee
-------------------------	-----

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

**Stroom / temperatuur**

Maximale meetcircuitstroom	100 A
----------------------------	-------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----