



TE360

IP20

Contador energia directo 100A KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Arquitetura

Comunicação KNX

N.º de polos 3P+N

Conetividade

Com sistema de bus Powernet Não

Tipo de ligações Ligação direta

Corrente elétrica

Corrente máxima do circuito de medição 100 A

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim