



TE360



IP20

Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

Architektura

Sběrníkový systém KNX

Typ pólu 3P+N

Konektivita

Se sběrníkovým systémem Powernet Ne

Typ připojení Přímé připojení

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu 100 A

Příkon sběrnice, přenos dat 8 mA

Napětí

Provozní napětí nad sběrníci 21 - 32 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Kapacita

Počet modulů 7

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Texty

Svorka S přípojovací svorkou pro tarifní vstup (HT/NT)
Se vstupní a výstupní svorkou pro připojení k síti, 3 fáze

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano