



TE360



IP20

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Arkitektur

Bussystem	KNX
Antal poler	3P+N

Anslutning

Med bussystem Powernet	Nej
Anslutningstyp	Direktanslutning

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	100 A
-----------------------	-------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja