



TE360



IP20

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55 °C

Arkitektur

Bussystem KNX

Antal poler 3P+N

Anslutning

Med bussystem Powernet Nej

Anslutningstyp Direktanslutning

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström 100 A

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja