




WXP2208

Okvir, 8M, gallery, 71mm, sloj bronze

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	8

Materijali

Boja	Bronzana
RAL kod	3012
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----