



KB163N

**Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 13 Module blau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	1
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	228 mm
-------	--------

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 - 415 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	13
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----