



VS112PA

GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1Χ12Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 252 mm

Πλάτος 282 mm

Βάθος 99 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι