



1400060



IP20

**USG-200A Umschaltgerät für 2 Außenstationen REG 1+n lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

3

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

**Werkstoff**

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

**Funktionen**

Funktion

Verteilen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja