



VKS03COMBI

## Combinatie 1 aardlekschakelaar 2-polig 30 mA + 3 eindgroepen

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|          |      |
|----------|------|
| Pooltype | 1P+N |
|----------|------|

#### Stroom / temperatuur

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                                     | 16 A  |
| Nominale aardlekstroom $I_{dn}$                                     | 30 mA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom $I_{nc}$ volgens EN61008-1 | 6 kA  |

#### Spanning

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning $U_e$              | 230 - 230 V |
| Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$ | 4000 V      |
| Maximale werkspanning                | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Type aardlekbeveiliging                    | A    |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Installatie, montage

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 28 - 28 NM |
|----------------|------------|

#### Aansluiting

|                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders       | 0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|             |        |
|-------------|--------|
| Max. hoogte | 2000 m |
|-------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting<br>Schroefaansluiting |
|---------------|------------------------------------------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 105 mm |
| Diepte  | 70 mm  |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|