



HNG37025

tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 37x25mm, PC-ABS, jasnoszary

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	37 mm
Szerokość	25 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość gniazda/slotu	7,50 mm

**Sprzęt**

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	PC/ABS
----------	--------

**Funkcje**

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

**Normy**

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

**Materiały**

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

**Architektura**

Elastyczny	Nie
------------	-----

**Konfiguracja**

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak