




WL5810

lumina intense Adapter natynkowy 1-krotny, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Liczba jednostek	1
Wysokość	83,4 mm
Szerokość	83,4 mm
Głębokość	30 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Odpowiednie do

Hager lumina lumina intense	
--------------------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak