



TN530

PoE switch 8x RJ45 (10/100/1000 Mb/s), 4x15 W PoE

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 48 - 48 V |
|------------------|-----------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 8 |
|----------------|---|

##### Teksten

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categorie/poorten | 8 Gigabit-Ethernet-poorten, waarvan 4 met PoE-invoer voor levering van andere netwerkapparaten |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aansluitstekers | Met 8 RJ45-aansluitingen: 6 aan de voorzijde en 2 aan de onderzijde |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Uitgang | Met 45° uitgang |
|---------|-----------------|

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
|---------------|-------------------------------|