Produktdatablad
M612390101



M612390101

Ändstycke M6123-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	20 mm
Bredd	19 mm

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej

Konfiguration

Överlapp	Nej

Anslutning

Typ av montering	Skruvanslutning Snabbanslutning

Illustrationer | teckningar

