# Produktdatenblatt
M54529010



M54529010

**Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm reinweiß**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 90 mm |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Winkelbereich | 90 - 90 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Reinweiss |
| RAL Nummer | 9010 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | Nein |