




WL1013

## lumina - Tomada 2P - preto

### Características técnicas

#### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

#### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

#### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiais

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Cor        | Preto                         |
| Código RAL | 9004                          |
| Acabamento | Mate                          |
| Material   | Metal<br>Plástico             |
| Tratamento | Sem tratamento<br>Envernizado |

#### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Conetividade

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                        |
| Tipo de montagem | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |

#### Equipamento

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | Sem contacto protetor |
| Inserção central com rotação   | Não                   |
| Com tampa articulada           | Não                   |
| Com lâmpada de sinalização     | Não                   |

#### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Tomada |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK02 |
| Índice de proteção IP      | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

#### Texto

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Tampa    | Placa de cobertura central          |
| Proteção | Sem proteção de contacto aprimorada |

**Adequado para**

lumina

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim