




WL1013

Розетка без з/к Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номинальна напруга | 250 - 250 V |
|--------------------|-------------|

Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -10 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9004 |
|---------|------|

Розміри

|        |       |
|--------|-------|
| Висота | 71 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 71 mm |
|--------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |
|-----------------------------------------|-------|

Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 0 |
|-------------------|---|

Безпека

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ударостійкість IK | IK02 |
|-------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Сумісний із

|              |  |
|--------------|--|
| Hager lumina |  |
|--------------|--|

Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|