



WL1013

Розетка без з/к Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Чорний

Код RAL 9004

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений
Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клемма

Тип монтажу Гачкове кріплення
Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки Без захисного контакту

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З сигнальною лампою Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Попередньо оснащено Розетка

Емність

Кількість модулів 0

Безпека

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Без посиленого захисту контакту

Сумісний із

lumina

Sustainability

Відповідність RoHS

Так