



WL1012

Розетка без з/к Lumina, срібна, 16А/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Срібний
Код RAL	9006
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	Без захисного контакту
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Ні
З сигнальною лампою	Ні

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетка

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Без посиленого захисту контакту

Сумісний із

lumina

Sustainability

Відповідність RoHS

Так