



WNA682

**Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Nombre d'unités	1
Hauteur	76 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	56 mm

**Equipement**

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

**Installation, montage**

Position de montage/connexion	Horizontal
Montage sur	En saillie

**Accessoires**

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

**Adapté à**

cubyko	
cubyko	

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui