



WNA682

Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Matières

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition de la surface

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Dimensions

Nombre d'unités

1

Hauteur

76 mm

Largeur

147 mm

Profondeur

56 mm

Equipement

Avec entrée de câble

Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion

Horizontale

Montage sur

En saillie

Accessoires

Avec cadre de recouvrement

Oui

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation

Pour montage horizontal

Joint d'étanchéité

Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

Hager cubyko
cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui