



WNA682B

IP55

cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Matière

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Traitement Non traité

Dimensions

Nombre d'unités 2

Hauteur 76 mm

Largeur 147 mm

Profondeur 56 mm

Profondeur de montage 65 mm

Equipement

Avec entrée de câble Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal

Montage sur En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre Oui

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Textes

Mode d'installation Pour montage horizontal

Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko
cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui